


管式过滤器  
OAFA-C-Q6-E-F  
订货号: 8212640

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 公称通径              | 6 mm                                                       |
| 使用说明              | 外壳不能用极性溶剂（比如酒精）清洗。                                         |
| 安装位置              | 可选                                                         |
| 过滤等级              | 10 µm                                                      |
| 工作压力              | -0.1 Mpa...1 Mpa<br>-1 bar...10 bar<br>-14.5 psi...145 psi |
| 工作介质              | 空气                                                         |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力                                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                                           |
| 适用于锂离子电池生产        | 根据 Festo 内部定义达到 F1A 强度等级，适用于电池生产，在铜/锌/镍应用场合存在一定限制          |
| 环境温度              | 0 °C...60 °C                                               |
| 产品重量              | 11 g                                                       |
| 安装方式              | 管式安装                                                       |
| 气动接口              | 用于气管外径 6 mm                                                |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                    |
| 密封件材料             | HNBR                                                       |
| 过滤器材料             | PE                                                         |
| 外壳材料              | PA                                                         |