



旋转分度台
DHTG-220-4-A-L
订货号: 8213385

FESTO



数据表

特性	值
规格	220
提动阀的平行度	0.04 mm
提动阀的轴向偏心率	0.02 mm
同心提动阀	0.02 mm
摆动角的重复精度	0.03 deg
旋转方向	逆时针旋转
缓冲	液压缓冲器，稳定的特性曲线，可调
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	齿轮联轴器 齿轮齿条 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过电感式传感器
螺距	4
工作压力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...80 °C
声压级	70 dB(A)
防护等级	IP54
环境温度	5 °C...60 °C
转动惯量	25000 kgcm ²
最大轴向力，静态	5000 N
最大牵出扭矩，静态	500 Nm
最大径向力，静态	8000 N

特性	值
最大切向扭矩，静态	500 Nm
6bar 时理论扭矩	58.9 Nm
产品重量	24000 g
安装方式	通过通孔和定位套
气动接口	内螺纹 G1/8
提动阀材料	镀锌钢
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	镀锌钢
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金