


真空安全阀 ISV-M5-F1A

订货号: 8217206

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------------|
| 规格 | M5 |
| 适用于喷射脉冲 | 8 Mpa |
| 适合喷射脉冲 | 8 bar |
| 安装位置 | 可选 |
| 工作压力 | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar |
| -0.5 bar 时的所需吸气体积流量 | 1 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 适用于锂离子电池生产 | 适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a) |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 4 g |
| 安装方式 | 拧入 |
| 气接口, 气口 1 | M5 |
| 气接口, 气口 2 | M5 |
| 过滤器材料 | 烧结青铜 |
| 外壳材料 | 高合金钢 |