

# 人机界面 CDSV-P20-A

订货号: 8217573

FESTO



## 数据表

特性	值
最大电缆长度	3 m
操作员控制装置	3 键
反极性保护	适用于所有电气连接
过载保护	可用
工作电压范围 DC	15 V...30 V
标称工作电压下的电流消耗	电子元件: <= 100 mA
最大电流消耗	20 mA
KC 标记	KC-EMV
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
洁净室适用性, 根据ISO 14644-14	4 级, 符合 ISO 14644-1
储存温度	-20 °C...80 °C
相对空气湿度	0 - 85%
防护等级	IP40 III
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	21 g
电气功耗	0.5 W
标称工作电压 DC	24 V
标称使用海拔高度	<= 2000 m NHN
显示类型	发光LCD
准备就绪状态指示	通过背光
状态指示	蓝色 LED = 正常状态 红色 LED = 故障
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺