

电缆 NEYM-F- -Q9

订货号: 8242219

FESTO



数据表

特性	值
产品重量	0.223 kg...6.69 kg
工作电压范围 DC	0 V...850 V
工作电压范围 AC	0 V...630 V
允许的电流负载	17.8 A
保护导线接口	不可用
电缆直径	11.5 mm
电缆结构	$4 \times 1.5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0.75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0.14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.2 \text{ mm}^2)$
防护等级	IP00
环境温度	90 °C
带移动电缆的环境温度	90 °C
储存温度	70 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
电缆护套材料	TPE-E
电缆护套颜色	灰色