


分气块

FR-12-PK-3-B

产品代号: 8761

FESTO



技术参数

特性	值
额定尺寸	2.5 mm
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出数量	12
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	阴螺纹 1/4
气动连接, 气口 2	用于气管外径 4 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝