

圆形气缸 DGS-25- -PPV-S2


产品代号: 8819
将被停止供应的产品

FESTO


两端带可调气动端位缓冲机构

将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



典型表现



技术参数

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
位置检测	无
派生型	双端活塞杆
工作压力	1 ... 12 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	16 mm
6 bar时的理论作用力，回复行程	247 N
6 bar时的理论作用力，进程	247 N
气动连接	G1/8