



# 摆动杠杆阀 LO-3-1/4-B

产品代号: 8989

FESTO

具有无效回程, 常开.  
该型号产品适用于真空.



## 技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常开, 单电控
驱动类型	机械的
标准额定流量	600 l/min
工作压力	-0.95 ... 10 bar
设计结构	摆动阀座
额定尺寸	7 mm
先导类型	直接
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	50 N
产品重量	250 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝