


# 塑料金属复合管

## PM-4

产品代号: 9084

FESTO

适合于和 QS 快插接头一起使用。



### 技术参数

特性	值
外径	6 mm
与流量相关的弯曲半径	19 mm
内径	3.92 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 30 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-29 ... 65 °C
产品质量视长度而定	0.024 kg/m
颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气管	锻造铝合金 PE