



# 压力开关阀 VD-3-PK-3

产品代号: 9270

FESTO

带 2n 型底座, 用于 NW 3 型气管



## 技术参数

特性	值
标准额定流量	100 l/min
工作压力 MPa	0.18 ... 0.8 MPa
工作压力	1.8 ... 8 bar
额定尺寸	2.5 mm
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	220 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	PK-3
气动连接, 气口 2	PK-3
气动连接, 气口 3	PK-3
材料备注	符合 RoHS