

# 圆形气缸 DGS-16- -P-A


产品代号: 9324  
将被停止供应的产品

端位带弹性环缓冲


将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



典型表现



## 技术参数

特性	值
行程	10 ... 400 mm
活塞直径	16 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力，回复行程	91 N
6 bar时的理论作用力，进程	121 N
气动连接	G1/8