



# 手柄阀

## HS-4/3-1/4

产品代号: 9339

FESTO

三位四通控制阀,带手控,中封式.  
 将停止供货,截至日期2006  
 这一型号适合于真空,真空接口1 (P) 和 3 (R).



## 技术参数

特性	值
标准额定流量	1,200 l/min
气动连接, 气口 2	G1 1/4
气动连接, 气口 4	G1 1/4
工作压力	-0.95 ... 10 bar
设计结构	旋转滑阀
额定尺寸	8 mm
环境温度	-20 ... 80 °C
驱动力	12 N
产品重量	0.39 kg
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1 1/4
气动连接, 气口 3	G1 1/4
材料备注	含有PWIS 物质
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝