

# 连接件 AD-G1/2-1/2NPT-I

订货号: 9398

FESTO



## 数据表

特性	值
公称通径	14.3 mm
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
接口 1 的最大紧固扭矩	40 Nm
气接口 2 的最大紧固扭矩	28 Nm
标称扭矩	47.9 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	51.89 g
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/2
气接口, 气口 2	内螺纹 1/2 NPT
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	PVC
外壳材料	镀锌钢