


球阀 QH-1

产品代号: 9545

FESTO

手动黄铜球阀，带ISO 228 螺纹。
该型号产品适用于真空。



技术参数

特性	值
阀功能	2/2 双稳型
气动连接, 气口 1	G1
气动连接, 气口 2	G1
驱动类型	手动
安装类型	线路安装
标准额定流量	33,000 l/min
额定尺寸	25 mm
材料信息, 壳体	黄铜
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	ISO 228-1
设计结构	球阀
过程阀的额定压力	30
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 惰性气体 水 (非水汽) 中性流体 其它介质视要求而定
介质温度	-20 ... 150 °C
产品重量	830 g
材料信息, 密封	FPM PTFE
材料信息, 球	镀铬黄铜
材料信息, 轴	黄铜