


转接件

AD-1/4NPT-G1/4-I

产品代号: 9625

FESTO

一头带内螺纹,另一头带外螺纹.



技术参数

特性	值
额定尺寸	7.95 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
最大的紧固扭矩, 气接口 1	12 Nm
最大的紧固扭矩, 气接口 2	11 Nm
产品重量	21 g
气动连接, 气口 1	外螺纹 1/4 NPT
气动连接, 气口 2	阴螺纹 1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	PVC
材料信息, 壳体	钢, 镀锌