



短脉冲阀

VLK-3-PK-3

产品代号: 9639

FESTO

带 2n 接口板



技术参数

特性	值
额定尺寸	2.5 mm
工作压力	2.5 ... 8 bar
标准额定流量	90 l/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	170 g
安装类型	载安装框架上
材料信息, 密封	TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	牙铸铝