


指示插件 MCL-230AC

料號: 10001

FESTO



技術參數

特性	值
產品重量	12 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合DIN EN 175301-803標準
額定工作電壓, AC	230 V
線頻率	50 ... 60 Hz
容許的電壓波動	-20 % / +15 %
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 60 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 加強