

限位開關 SDK-4-PK-3

訂貨編號: 10033

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	機械
標準標稱流量	16 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	0 bar...8 bar
結構特點	球座
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	0.6 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
嚮導類型	直接
流向	不可逆
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...80 °C
環境溫度	-10 °C...80 °C
驅動力	17 N
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
氣動介面，氣口 3	非管式