


壓力指示器 OH-8-BL

料號: 10090

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|-------------------------------|
| Operating pressure MPa | -0.1 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | -1 ... 8 bar |
| Operating pressure | -14.5 ... 116 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 氣壓連接 | 倒鉤接頭 PK-3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |