

壓力指示器 OH-8-GE

料號: 10091

FESTO



技術參數

特性	值
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.8 MPa
操作壓力	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14.5 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
氣壓連接	倒鉤接頭 PK-3
材料備註	符合 RoHS