



排氣節流閥

GRE-1/8

料號: 10351

FESTO

具銲接金屬消音器



技術參數

特性	值
閥功能	流量控制及消音器功能
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	520 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
環境溫度	-10 ... 70 °C
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 70 °C
額定鎖緊扭矩	12 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	15 g
Material of threaded plug	鍛造鋁合金
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material adjusting screw	黃銅