


微型桿驅動閥 SO-3-PK-3-B

訂貨編號: 10403

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常開，單電控
驅動方式	機械
標準標稱流量	60 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	-0.95 bar...8 bar
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	1.8 mm
嚮導類型	直接
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	6 N
產品重量	7 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
外殼材質	黃銅 POM