


氣控閥 JDH-5-1/4

訂貨編號: 10409

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------------------------|
| 閥功能 | 五口二位，雙穩態，具有主控訊號 |
| 驅動方式 | 氣動 |
| 寬度 | 30.5 mm |
| 標準標稱流量 | 1100 l/min |
| 工作口 | G1/4 |
| 工作壓力 | 0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar |
| 結構特點 | 提動座 |
| 防護等級 | IP65 |
| 公稱通徑 | 7 mm |
| 網格尺寸 | 32 mm |
| 排氣功能 | 具有節流選項 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 嚮導氣源 | 外部 |
| 流向 | 不可逆 |
| 搭接 | 重疊 |
| 嚮導壓力 Mpa | 0.23 MPa...1 MPa |
| 嚮導壓力 | 2.3 bar...10 bar |
| 最大開關頻率 | 12 Hz |
| 逆轉開關時間 | 12 ms |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -20 °C...60 °C |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 330 g |

| 特性 | 值 |
|-----------|----------------------|
| 安裝方式 | 是否要： 在氣路板上 具通孔 |
| 嚮導氣口 12 | G1/8 |
| 嚮導氣口 14 | G1/8 |
| 氣動介面，氣口 1 | G1/4 |
| 氣動介面，氣口 2 | G1/4 |
| 氣動介面，氣口 3 | G1/4 |
| 氣動介面，氣口 4 | G1/4 |
| 氣動介面，氣口 5 | G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |