



# 氣控閥

## J-3-PK-3

料號: 10772

FESTO

該型號適用於真空。



## 技術參數

特性	值
閥功能	3/2 雙穩態
標準額定流量	100 l/min
操作壓力	-0.9 ... 8 bar
設計結構	活塞滑塊
額定尺寸	2.5 mm
反向切換時間	7 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	75 g
安裝類型	在底座上 在安裝框架上 具通孔 選配
嚮導氣口 12	PK-3
嚮導氣口 14	PK-3
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 4	PK-3
氣壓連接, 氣口 5	PK-3
Material of connecting plate	黃銅 PPS-加強
Material seals	NBR
Material housing	塑料的 牙鑄鋅