


# 精密節流閥 GRPO-70-PK-3

料號: 10803

FESTO

用於流量精確調節



## 技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
驅動類型	手動
可調元件	具刻度的旋轉手柄
安裝類型	前面板安裝
節流方向上的標準額定流量	40.7 l/min
操作壓力	0 ... 8 bar
環境溫度	-10 ... 50 °C
Material housing	PA-加強
裝配位置	任何
操作壓力, 從 2 到 1	0 ... 0.5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)	19 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [5:4:3] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	48 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR PVC
Material bracket	鍛造鋁合金
Material PK connections	鍛造鋁合金 黃銅
Material screws	鋼