

# 標準氣缸



## ESN-3/4"-1"-P

產品代號: 11168

FESTO

符合 DIN ISO 6432 標準, 終端帶彈性緩沖環.. 多種安裝方式, 帶或不帶安裝附件.

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



## 技術參數

特性	值
行程	1 "
活塞直徑	3/4"
基於標準	ISO 6432
緩衝	P: elastische D 鄧pfungsringe/-platten beidseitig
活塞杆末端	陽螺紋
工作壓力	1 ... 10 bar
工作模式	單作用 推的動作
工作介質	干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 進程	169 N
氣動連接	M22x1,5
蓋子的材料信息	鍛造鋁合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
活塞杆的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣缸缸筒的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕