


# 聯軸器殼體 EAMK-A-R27-38A

訂貨編號: 1133397

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	83 g
介面代碼, 驅動器	R27
介面代碼, 離合器外殼	38A
材料說明	RoHS 合規