


軸向安裝套件 EAMM-A-R38-87A

訂貨編號: 1133404

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------|
| 安裝位置 | 可選 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 儲存溫度 | -25 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95% |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 可傳遞的扭矩 | 4.4 Nm |
| 產品重量 | 530 g |
| 介面代碼, 驅動器 | R38 |
| 介面代碼, 馬達輸入 | 87A |
| 材料說明 | RoHS 合規 |