

標準氣缸


DSN-5/8"-8"-P

產品代號: 11339

FESTO

符合 DIN ISO 6432 標準, 終端帶彈性緩沖環.. 多種安裝方式, 帶或不帶安裝附件.

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|--|
| 行程 | 203.2 mm |
| 活塞直徑 | 5/8" |
| 基於標準 | ISO 6432 |
| 緩衝 | P: elastische D 鄧pfungsringe/-platten beidseitig |
| 活塞杆末端 | 陽螺紋 |
| 工作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 103.7 N |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 120.6 N |
| 氣動連接 | M16x1,5 |
| 蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |