

# 標準氣缸


## DSN-3/4"-6"-P

產品代號: 11347

FESTO

符合 DIN ISO 6432 標準, 終端帶彈性緩沖環.. 多種安裝方式, 帶或不帶安裝附件.

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



## 技術參數

| 特性                 | 值                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 行程                 | 152.4 mm                                         |
| 活塞直徑               | 3/4"                                             |
| 基於標準               | ISO 6432                                         |
| 緩衝                 | P: elastische D 鄧pfungsringe/-platten beidseitig |
| 活塞杆末端              | 陽螺紋                                              |
| 工作壓力               | 1 ... 10 bar                                     |
| 工作模式               | 雙作用                                              |
| 工作介質               | 干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑                                 |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2                                                |
| 環境溫度               | -20 ... 80 °C                                    |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 158.3 N                                          |
| 6 bar時的理論作用力, 進程   | 188.5 N                                          |
| 氣動連接               | M22x1,5                                          |
| 蓋子的材料信息            | 鍛造鋁合金                                            |
| 密封件的材料信息           | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| 活塞杆的材料信息           | 高合金鋼, 耐腐蝕                                        |
| 氣缸缸筒的材料信息          | 高合金鋼, 耐腐蝕                                        |