

油壓緩衝器

DYSR-12-12-Y5-T

料號: 1138643

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------|
| 尺寸 | 12 |
| 行程 | 12 mm |
| 緩衝 | 可調節 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 位置檢測 | 無 |
| 最大衝擊速度 | 3 m/s |
| 復位時間短 | 0.2 s |
| 復位時間長 | 1 s |
| 操作模式 | 單動 推的動作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 緩衝長度 | 12 mm |
| 最大制動力 | 900 N |
| 單位行程的最大能量消耗 | 10.8 J |
| 每小時的最大能源消耗 | 60,000 J |
| 最大殘餘能量 | 0.05 J |
| 復位力 | 4.5 N |
| 產品重量 | 120 g |
| 安裝類型 | 具鎖定螺帽 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鋼, 鍍鋅 |
| Material piston rod | 高合金鋼 |