


限位開關配件

SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20

料號: 1152496

FESTO

具安裝轉接器及 30x80 mm 孔型, 用於軸高 30 mm 的驅動器



技術參數

特性	值
設計	有角的
基於標準	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
測量原則	機械式/電動式 用於近接感測器
環境溫度	-25 ... 80 °C
切換元件功能	轉接開關
最大接點容量 AC	1,770 VA
最大接點容量 DC	36 W
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 24 V
可連結的額定導體橫截面	0.5 ... 1.5 mm ²
安裝類型	在法蘭上, 符合ISO 5211 具配件
裝配位置	任何
產品重量	680 g
外殼的材料訊息	壓鑄鋁 經過噴塗
材料訊息, 提供配件	高合金鋼 高合金鋼, 耐腐蝕
設定範圍, 記錄角度	0 ... 90 deg
防護等級	IP67
絕緣電壓	250 V
浪湧強度	4 kV
耐腐蝕等級 CRC	0
污染程度	3