



電磁閥

MFH-5-PK-3-L

料號: 11546

FESTO

具手動控制，不具電磁線圈和插座，電磁線圈和插座需另外訂購。



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單穩態
標準額定流量	105 l/min
操作壓力	1.5 ... 8 bar
設計結構	提動閥座
額定尺寸	2.5 mm
密封原理	軟性
關閉時間	22 ms
開啟時間	14 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 40 °C
產品重量	270 g
安裝類型	在底座上 在安裝框架上 具通孔 選配
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 2	PK-3
氣壓連接, 氣口 3	PK-3
氣壓連接, 氣口 4	PK-3
氣壓連接, 氣口 5	PK-3
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鋁 電鍍
Material seals	NBR
Material housing	鋁 電鍍