


液壓緩衝缸

DYHR-16-40-Y5

料號: 1155691

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	16
行程	40 mm
緩衝	可調節
裝配位置	任何
操作模式	單動 推的動作
位置檢測	無
最大衝擊速度	0.3 m/s
進給速度	0.2 ... 100 mm/s
復位時間短	0.8 s
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 80 °C
最大制動力	1,600 N
單位行程的最大能量消耗	64 J
每小時的最大能源消耗	100,000 J
最小進給力	160 N
最大進給力	1,600 N
最大殘餘能量	0.16 J
復位力	5.4 N
產品重量	255 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鋼 經過電鍍
Material piston rod	硬化處理 高合金鋼