



電磁閥

MVH-5-1/8-S-B-VI

產品代號: 116000

FESTO

具電磁線圈和手控，不具插座。



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單電控
驅動類型	電氣的
標準額定流量	750 l/min
工作壓力	0 ... 10 bar
設計結構	提動閥座
復位類型	機械彈簧
保護等級	IP65
額定尺寸	5 mm
寬度尺寸	27 mm
密封原則	軟性
手控裝置	是
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	不可逆
嚮導壓力	2 ... 10 bar
切換時間, 關閉	36 ms
切換時間, 打開	17 ms
線圈的特性參數	24V DC
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度40 µm 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 µm
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度40 µm 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 40 µm
環境溫度	-5 ... 50 °C
安裝類型	具通孔
嚮導氣口12	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓接口, 11	G1/8