


電磁閥

JMVH-5-1/4-S-B-VI

產品代號: 116006

FESTO

具電磁線圈和手控，不具插座



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩
驅動類型	電氣的
標準額定流量	1,600 l/min
工作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	提動閥座
保護等級	IP65
額定尺寸	10 mm
寬度尺寸	33 mm
密封原則	軟性
手控裝置	是
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	可反向
嚮導壓力	2 ... 10 bar
反向切換時間	18 ms
線圈的特性參數	24V DC
工作介質	經過過濾的壓縮空氣，過濾等級 40 µm，潤滑或未潤滑 真空
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	經過過濾的壓縮空氣，過濾等級 40 µm，潤滑或未潤滑
環境溫度	-5 ... 50 °C
安裝類型	具通孔
嚮導氣口 12	G1/4
氣壓連接，氣口 1	G1/4
氣壓接口，11	G1/4
材料備註	含有PWIS 物質