


圓形氣壓缸

EG-6- -


料號: 11646

FESTO

具復位彈簧



代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 25 mm
活塞直徑	6 mm
緩衝	無緩衝
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	無
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	2 ... 8 bar
操作模式	單動 推的動作
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 前進行程	17 N
安裝類型	具鎖定螺帽
氣壓連接	M5
蓋子的材料訊息	青銅
密封件的材料訊息	NBR
外殼的材料訊息	黃銅
活塞桿的材料訊息	高合金鋼