



旋轉驅動器

DRQD-B-16-180-P1J-A-AL-FW

料號: 1177954
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 16 |
| 兩側擺動角度的設定範圍 | -180 /+ 6 deg |
| 擺動角度 | 180 deg |
| 緩衝 | P1J: 可調節彈性緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 齒輪齒條機構 |
| 最多的中間位置數量 | 1 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 操作壓力 | 3 ... 10 bar |
| 6 bar時的最大擺動頻率 | 2.5 Hz |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 理論扭矩在 6 bar | 1.6 Nm |
| 容許的質量慣性矩 | 0.0175 kgm ² |
| 安裝類型 | 選配 具通孔 具內 (母) 螺紋 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS |
| 驅動軸的材料訊息 | 熱處理鋼 |
| 蓋子的材料訊息 | 鋁 |
| 密封件的材料訊息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼的材料訊息 | 鋁 |