


聯軸器

EAMD-56-46-25-23X27

料號: 1188801

FESTO

驅動元件，傳達來自步進馬達或伺服馬達的旋轉動作指令



技術參數

特性	值
支架直徑 1	25 mm
支架直徑2	23 mm
尺寸	56
額定長度	46.5 mm
裝配位置	任何
最高速度	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	151 kgmm ²
可傳遞扭矩	60 Nm
產品重量	407 g
材料備註	符合 RoHS