


馬達法蘭
EAMF-A-38D-60G/H
料號: 1190015

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	265 g
Interface code, motor in	60G 60H
Interface code, coupling housing	38D
材料備註	符合 RoHS