


# 面板式安裝閥 SV-5-M5-B

訂貨編號: 11914

FESTO



## 資料表

特性	值
閥功能	五口二位，單穩態
驅動方式	手冊
標準標稱流量	95 l/min
工作壓力	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
結構特點	具回位彈簧的提動閥
復位類型	彈簧復位
公稱通徑	2.3 mm
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
嚮導類型	直接
搭接	正重疊
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	17 N
產品重量	53 g
安裝方式	面板式安裝 具通孔
氣動介面，氣口 1	M5
密封件材質	NBR
外殼材質	聚合物 黃銅