

DUO 塑料管 PU-6-DUO-BS

料號: 11960

FESTO

用於 CN 和 CK 接頭, 特別有彈性, 防扭結, 聚亞安酯 (不可用於食品行業)
最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



技術參數

特性	值
外徑	8.3 mm
與流量相關的彎曲半徑	36 mm
內徑	6 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 10 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-35 ... 60 °C
授權	TÜV
產品重量視長度而定	0.066 kg/m
顏色	藍色/黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
氣管的材料訊息	TPE-U(PU)