


節流板 GRO-ZP-3-ISO

料號: 119674

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	節流功能
操作壓力	0 ... 16 bar
標準額定流量	1,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-20 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
安裝類型	具通孔