


帶隔板式倒鉤接頭 SCN-PK-4

訂貨編號: 11973

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	2.8 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
氣動介面，氣口 1	適用於氣管外徑 6 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鋁
螺帽材料	鍍鋅鋼