



# 電磁閥

## MUH-5/3E-D-3C-VI

料號: 120364

FESTO

用於閩島 VIMP-/VIFB-04.



### 技術參數

特性	值
閥功能	5/3 排氣
驅動類型	電動
寬度	65 mm
標準額定流量	3,800 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
授權	c UL us - Recognized (OL)
額定尺寸	14.5 mm
網柵尺寸	72 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 5599-2
手動控制	推力
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	可反向
可自由交疊	是
切換位置指示器	否
嚮導壓力	3 ... 10 bar
關閉時間	63 ms
開啟時間	18 ms
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	1,340 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	Sub-base size 03 to ISO 5599-2
氣壓連接, 氣口 2	Sub-base size 03 to ISO 5599-2
氣壓連接, 氣口 3	Sub-base size 03 to ISO 5599-2
氣壓連接, 氣口 4	Sub-base size 03 to ISO 5599-2
氣壓連接, 氣口 5	Sub-base size 03 to ISO 5599-2
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR
材料訊息, 活塞卷軸	鋼