



# 電磁閥

## JMUH-5/2-D-3C-VI

料號: 120366

FESTO

用於閥島



### 技術參數

| 特性          | 值                              |
|-------------|--------------------------------|
| 閥功能         | 5/2 雙穩態                        |
| 驅動類型        | 電動                             |
| 寬度          | 65 mm                          |
| 標準額定流量      | 4,500 l/min                    |
| 操作壓力        | -0.9 ... 10 bar                |
| 設計結構        | 活塞滑塊                           |
| 防護等級        | IP65                           |
| 授權          | c UL us - Recognized (OL)      |
| 額定尺寸        | 14.5 mm                        |
| 網柵尺寸        | 72 mm                          |
| 密封原理        | 軟性                             |
| 裝配位置        | 任何                             |
| 符合標準        | ISO 5599-2                     |
| 手動控制        | 推力                             |
| 嚮導類型        | 由嚮導控制                          |
| 嚮導氣源        | 內部的                            |
| 流量方向        | 可反向                            |
| 可自由交疊       | 是                              |
| 切換位置指示器     | 否                              |
| 嚮導壓力        | 2 ... 10 bar                   |
| 反向切換時間      | 8 ms                           |
| 額定工作電壓 DC   | 24 V                           |
| 容許的電壓波動     | +/- 10 %                       |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)             |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1                              |
| 介質溫度        | -5 ... 50 °C                   |
| 嚮導介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 環境溫度        | -5 ... 50 °C                   |
| 產品重量        | 1,260 g                        |
| 安裝類型        | 具通孔                            |
| 氣壓連接, 氣口 1  | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 2  | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 3  | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 4  | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 氣壓連接, 氣口 5  | Sub-base size 03 to ISO 5599-2 |
| 材料備註        | 符合 RoHS                        |
| 密封件的材料訊息    | NBR                            |
| 材料訊息, 活塞卷軸  | 鋼                              |