

消音器 AMTE-M-LH-N18

訂貨編號: 1206989

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
套組規格	20
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
到大氣的流量	1615 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
聲壓度	77 dB(A)
環境溫度	-40 °C...80 °C
產品重量	9 g
氣動介面	1/8 NPT
液壓緩衝器插件的材料	青銅
旋入螺釘的材料	黃銅
材料說明	RoHS 合規