

塑膠氣管 PU-13-SW

訂貨編號: 12133

FESTO



資料表

特性	值
外徑	17.6 mm
流量相關彎曲半徑	83 mm
內徑	13 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-35 °C...60 °C
產品重量 (取決於長度)	0.133 kg/m
氣動介面	用於倒鉤接頭內徑 13 mm，具有管接螺帽
顏色	黑色
蕭氏硬度	A 86 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)