

平行組件 EAMM-U-50-S38-42A-78

料號: 1217945

★ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	50
裝配位置	任何
齒輪單位比率	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	12.1 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.01 Nm
可傳遞扭矩	1 Nm
產品重量	590 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	42A
材料備註	符合 RoHS