


# L 型倒鉤式接頭 LCN-M5-PK-4

訂貨編號: 12258

FESTO



## 資料表

特性	值
公稱通徑	2.9 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
氣動介面，氣口 1	外螺紋 M5
氣動介面，氣口 2	適用於氣管外徑 6 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鋼 壓鑄鋅